




Cablu de conectare

VDOAH043MSS0002H04STGF040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	3
Iesiri		
Model electric	PNP	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Materiale	PUR	
Material turnat	PUR	
Material piuliță	alama, nichelată	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	2 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	



Cablu de conectare

VDOAH043MSS0002H04STGF040MSS

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit



Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit

