


Cablu de conectare

VDOGF030MSS00,6H03STGH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

< 60 AC / < 75 DC

Clasa de protecție

III

Curent total Max. [A]

3

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...85

Protecție

IP 68

Date mecanice

Materiale

PUR

Material turnat

PUR

Material piuliță

alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Cablu de conectare

VDOGF030MSS00,6H03STGH030MSS

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...0,7 Nm

