

Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH080MSS0005K08

Pentru conectorul cu 8-poli culorile nu sunt standardizate
Atentie la firele senzorului si a conectorului (consultati fisa tehnica).



Aplicatie		
Caracteristici speciale		cablu ecranat
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	2
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	372
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 43
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH080MSS0005K08

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, negru, ecranat; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 1...1,5 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat



Racord



Culori conform DIN EN 60947-5-2

Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
PK =	roz
OG =	portocaliu
VT =	violet
WH =	alb
screen =	Ecran