


E12405



Cablu de conexiune in Y

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS



C - A Cablu de intrare gri
C - B Cablu octavis negru



Aplicatie		
Caracteristici speciale		Fara Halogen
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	65
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Numarul de porturi splitter box		2
Observatii		
Unitate de ambalare		1 buc.

E12405



Cablu de conexiune in Y


YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



Racord



Conectare electrică - Conector mama

Cablu: 0,25 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conector: 2 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

