


E12422



Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS



Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite; cablu ecranat
Execuție		cablu Ethernet, D-codat
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Clasa de protecție		III
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...90
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	66,1
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 47,3
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: D; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat



Conectare electrică

Cablu: 0,5 m, PVC, verde, ecranat; 4 x 0,34 mm²

Racord



Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: D; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat

