


# E12424



## Cablu pentru conexiune Ethernet

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS



### Aplicatie

Caracteristici speciale

contacte aurite; cablu ecranat

Execuție

cablu Ethernet, D-codat

### Date electrice

Tensiune de lucru [V]

< 50 AC / < 60 DC

Clasa de protecție

III

Curent total Max. [A]

4

### Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-20...90

Protecție

IP 67

### Date mecanice

Greutate [g]

1342

Dimensiuni [mm]

15 x 15 x 47,3

Materiale

TPU

Material turnat

TPU

Material piuliță

Zinc turnat sub presiune, nichelat

### Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



## Cablu pentru conexiune Ethernet

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

### Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: D; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat



### Conectare electrică

Cablu: 20 m, PVC, verde, ecranat; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: D; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat

