


E12426



Cablu de conectare

VDOGD040ZDS0002H04STGD040ZDS




Aplicatie		
Caracteristici speciale	contacte aurite; Adecvat portcablu	
Execuție	Cablu de alimentare, T-codificat	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 DC
Curent total Max.	[A]	12
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protectie	IP 67	
Date mecanice		
Greutate	[g]	258
Dimensiuni	[mm]	15,4 x 15,4 x 54,8
Materiale	PUR	
Material turnat	PUR	
Material piuliță	Zinc turnat sub presiune, nichelată	
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Rază îndoire la montare fixă	minim 5 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3 m/s la 5 m distanță de deplasare orizontală #i accelera#ie max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 4 Mio.
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	

**Cablu de conectare**

VDOGD040ZDS0002H04STGD040ZDS

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: T; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit

**Conectare electrică**Cablu: 2 m, PUR, negru; 4 x 1,5 mm²**Racord****Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M12, drept; codificare: T; Corp turnat: PUR

