




Cablu cu conector tata

ASTGH080MSS0002H08




Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	133
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR, negru, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm





Cablu cu conector tata

ASTGH080MSS0002H08

Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Culori conform DIN EN 60947-5-2

Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
PK =	roz
OG =	portocaliu
VT =	violet
WH =	alb