




Cablu de conectare

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie	
Caracteristici speciale	contacte aurite; cablu ecranat
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 30 AC / < 36 DC
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-20...90
Protectie	IP 67
Date mecanice	
Greutate [g]	110,1
Material turnat	alama, nichelată / TPU
Material piuliță	alama, nichelată
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.




Cablu de conectare

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M23, drept; Corp turnat: alama, nichelată; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat



Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PUR, negru, Ø 4,8 mm, ecranat; 5 x 0,25 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat

