


E12460



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS



Aplicatie

Caracteristici speciale contacte aurite; cablu ecranat

Date electrice

Tensiune de lucru [V] < 30 AC / < 36 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -20...90

Protectie IP 67

Date mecanice

Greutate [g] 111,4

Material turnat alama, nichelată / TPU


Material piuliță alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M23, drept; Corp turnat: alama, nichelată; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat



E12460




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PUR, negru, Ø 6 mm, ecranat; 8 x 0,25 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat

