




Conector demontabil mama

SDOGF030MSSFKPG



Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC/DC
Iesiri		
Model electric		PNP
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	10,7
Dimensiuni	[mm]	12 x 12 x 45
Materiale		PBT; PA
Material turnat		PBT / PA
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Conector demontabil mama


SDOGF030MSSFKPG

Conectare electrică

terminale cu surub: 0,14...0,5 mm²; Invelis cablu: Ø 3,5...5 mm

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PBT / PA; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit



Racord

