


**Aplicatie**

Caracteristici speciale

fără silicon; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 60 DC

Curent total Max. pe modul/
slot

[A]

4

Curent total Max.

[A]

4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...85

Protecție

IP 67

Date mecanice

Greutate

[g]

23,9

Materiale

PUR

Material turnat

PUR

Material piuliță

Zinc turnat sub presiune

Tip conector

M12

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.




Distribuitoare Y

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS


Conectare electrică - Conector mama

Conector: 2 x M12; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune; Contacte: aurit



Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune; Contacte: aurit



Racord

