




Distribuitoare Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS


Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC/DC
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	12
Curent total Max.	[A]	12; (...40 °C)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	24,6
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune
Tip conector		M12
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 2 x M12; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune; Contacte: aurit

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune; Contacte: aurit