


E12490



Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S



Aplicatie

Caracteristici speciale	cablu ecranat
Execuție	cablu Ethernet, D-codat
Aplicatie	Cablu Patch încrucișat; Cablu Patch

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 67; IP 20; (M12 mufa /mufa RJ45)

Date mecanice

Greutate	[g]	73,1
Materiale		TPU / PA
Material turnat		PA / TPU
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune, nichelată

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------



Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S

Conectare electrică - mufa M12


Conector: 1 x M12, drept; codificare: D; Corp turnat: PA; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



Conectare electrică

Cablu: 0,5 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm, ecranat; 2 x 2 x 0,38 mm²

Racord



Conectare electrică - mufa RJ45

Conector: 1 x RJ45, drept; Corp turnat: TPU

