


E12492



Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



Aplicatie		
Caracteristici speciale		cablu ecranat
Execuție		cablu Ethernet, D-codat
Aplicatie		Cablu Patch încrucișat; Cablu Patch
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 67; IP 20; (M12 mufa /mufa RJ45)
Date mecanice		
Greutate	[g]	702,5
Materiale		TPU / PA
Material turnat		PA / TPU
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

Conectare electrică - mufa M12


Conector: 1 x M12, drept; codificare: D; Corp turnat: PA; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



Conectare electrică

Cablu: 10 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm, ecranat; 2 x 2 x 0,38 mm²

Racord



Conectare electrică - mufa RJ45

Conector: 1 x RJ45, drept; Corp turnat: TPU

