


# E12493



## Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S



### Aplicatie

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Caracteristici speciale | cablu ecranat                       |
| Execuție                | cablu Ethernet, D-codat             |
| Aplicatie               | Cablu Patch încrucișat; Cablu Patch |

### Condițiile mediului

|                         |                                      |          |
|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| Temperatură de ambianță | [°C]                                 | -25...70 |
| Protecție               | IP 67; IP 20; (M12 mufa /mufa RJ45 ) |          |

### Date mecanice

|                  |                                     |        |
|------------------|-------------------------------------|--------|
| Greutate         | [g]                                 | 1364,5 |
| Materiale        | TPU / PA                            |        |
| Material turnat  | PA / TPU                            |        |
| Material piuliță | Zinc turnat sub presiune, nichelată |        |

### Observații

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|



## Cablu pentru conexiune Ethernet

VSTGN040ZDS0020L04STGP040--S

### Conectare electrică - mufa M12


Conector: 1 x M12, drept; codificare: D; Corp turnat: PA; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



### Conectare electrică

Cablu: 20 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm, ecranat; 2 x 2 x 0,38 mm<sup>2</sup>

### Racord



### Conectare electrică - mufa RJ45

Conector: 1 x RJ45, drept; Corp turnat: TPU

