



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGD040ZDS0005H04



Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Execuție		Cablu de alimentare, T-codificat
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 DC
Curent total Max.	[A]	12
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	545
Dimensiuni	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Materiale		PP
Material turnat		TPU
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E12495



Cabluri de conectare cu mufa


ADOGD040ZDS0005H04

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, negru, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: T; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit



Racord



BK =
BN =
BU =
WH =

Culorile conecticii :
negru
maro
albastru
alb