


Conector demontabil mama

SDOGD040ZDSFKP



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; contacte aurite
Execuție	Cablu de alimentare, T-codificat
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 60 DC
Curent total Max.	[A]	12; (cand se utilizeaza conductoare cu 1.5 mm²)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Protecție		IP 67

Date mecanice

Greutate	[g]	29
Material turnat		PA
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune
Material de etansare		NBR

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------



Conector demontabil mama


SDOGD040ZDSFKP

Conectare electrică

terminale cu surub: 0,75...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 8...10 mm

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: T; Corp turnat: PA; Blocare: Zinc turnat sub presiune; Etanșare: NBR; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,4 Nm



Racord

