


E12500



Mufa tata demontabila

SSTGH040ZDSFKG



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite
Execuție		Cablu de alimentare, T-codificat
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 DC
Curent total Max.	[A]	12; (cand se utilizeaza conductoare cu 1.5 mm²)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	25,7
Dimensiuni	[mm]	20 x 20 x 65,5
Material turnat		PA
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune
Material de etansare		NBR
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Mufa tata demontabila

SSTGH040ZDSFKG

Conectare electrică

terminale cu surub: 0,75...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 8...10 mm

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: T; Corp turnat: PA; Blocare: Zinc turnat sub presiune; Etanșare: NBR; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,4 Nm



Racord

