


E12508



Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN



Aplicatie	
Aplicatie	NAMUR
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	< 15 DC
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Protectie	IP 67
Date mecanice	
Greutate [g]	52
Materiale	TPU; PUR
Material turnat	TPU / PUR
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)
Accesorii	
Articole livrate	Șurub Câmp inscripționare
Observații	
Observații	Pentru utilizare în zona 0, grupa IIB sau IIC utilizatorul trebuie sa evite incarcarea electrostatica intensa acumulata la prize.
Unitate de ambalare	1 buc.

E12508




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU / PUR; Blocare: inox (1.4404 / 316L)



Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PVC, albastru, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: TPU / PUR; Blocare: inox (1.4404 / 316L)

