


Cablu cu conector tata

ASTGN040ZDS0010L04



Aplicatie

Caracteristici speciale

contacte aurite

Execuție

cablu Ethernet, D-codat

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

< 250 AC/DC

Curent total Max. [A]

4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-40...70

Protectie

IP 67

Date mecanice

Greutate [g]

686

Dimensiuni [mm]

15 x 15 x 47,3

Materiale

TPU

Material turnat

TPU

Material piuliță

Zinc turnat sub presiune, nichelată

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Cablu cu conector tata

ASTGN040ZDS0010L04

Conectare electrică


Cablu: 10 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: D; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat



Racord



BU =	Culorile conecticii :
OG =	albastru
WH =	portocaliu
YE =	alb
	galben