


E12513



Cablu cu conector tata

ASTGN040ZDS0020L04



Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite
Execuție	cablu Ethernet, D-codat

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC/DC
Curent total Max.	[A]	4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...70
Protecție		IP 67

Date mecanice

Greutate	[g]	1380,5
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 47,3
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune, nichelată

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

E12513



Cablu cu conector tata

ASTGN040ZDS0020L04

Conectare electrică


Cablu: 20 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: D; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat



Racord



BU =	Culorile conecticii :
OG =	albastru
WH =	portocaliu
YE =	alb
	galben