


## Discul #intă pentru actuatoarele de supapă

PUCK 53MM BASIC



## Aplicatie

Execuție

pentru interfețe mecanice la acționări pneumatice sau valve  
cu operare manuală VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

## Date mecanice

|                                          |                                                         |         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
| Greutate                                 | [g]                                                     | 60,5    |
| Diametrul pucului tinta                  | [mm]                                                    | 53      |
| Spatiul gaurii                           | [mm]                                                    | 80      |
| Înălțimea arborelui a unitatii<br>valvei | [mm]                                                    | 30      |
| Materiale                                | Came de comutare: PA 6 negru; Par#i metalice: Oțel inox |         |
| Moment de strângere                      | [Nm]                                                    | 2,5...3 |

## Accesorii

Articole livrate

#urub cu cap semirotund: 1 x M6 x 16, Oțel inox

## Observații

Unitate de ambalare

1 buc.