




Distribuitoare Y

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS




| Aplicatie               |      |                               |
|-------------------------|------|-------------------------------|
| Caracteristici speciale |      | fără silicon; contacte aurite |
| Fără silicon            |      | da                            |
| Date electrice          |      |                               |
| Tensiune de lucru       | [V]  | 60 AC/DC                      |
| Clasa de protecție      |      | II                            |
| Curent total Max.       | [A]  | 4                             |
| Condițiile mediului     |      |                               |
| Temperatură de ambianță | [°C] | -25...85                      |
| Protecție               |      | IP 68                         |
| Date mecanice           |      |                               |
| Greutate                | [g]  | 37,1                          |
| Materiale               |      | PUR negru                     |
| Material turnat         |      | PUR, Fara Halogen             |
| Observații              |      |                               |
| Unitate de ambalare     |      | 1 buc.                        |

## Distribuitoare Y


ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS

### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 2 x M12; codificare: A; Corp turnat: PUR, Fara Halogen; Contacte: aurit



### Racord



### Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: PUR, Fara Halogen; Contacte: aurit

