


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGS030PLS0002H03



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; Adecvat portcablu

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

8...32 DC

Clasa de protecție

III

Curent total Max. [A]

4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-40...85

Temperatura ambientală (variabilă) [°C]

-20...85

Protecție

IP 67; (conectat cu conectorul dedicat)

Date mecanice

Greutate [g]

81,5

Materiale

PA

Material turnat

PA

Adecvat portcablu

da

Adecvat portcablu

Rază de îndoire la aplicații flexibile

min. 10 x diametrul cablului

Viteză lucru

max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²

Ciclii îndoire

> 5 Mio.

Deformare la torsiune

± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E12544



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGS030PLS0002H03

Conectare electrică


Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x conector DEUTSCH, drept; Corp turnat: PA; Contacte: nichelată



Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
RD =	maro
	roșu