

E12545



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGS030PLS0005H03



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; Adecvat portcablu
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	8...32 DC
Clasa de protectie	III
Curent total Max. [A]	4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-40...85
Temperatura ambientala (variabila) [°C]	-20...85
Protectie	IP 67; (conectat cu conectorul dedicat)

Date mecanice

Greutate	[g]	154
Materiale		PA
Material turnat		PA
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

E12545



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGS030PLS0005H03

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x conector DEUTSCH, drept; Corp turnat: PA; Contacte: nichelată



Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
RD =	maro
	roșu