


Cablu de conexiune in Y

YDOGS030PLS0002H03



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; Adecvat portcablu
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	8...32 DC
Clasa de protecție	III
Curent total Max. [A]	4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-40...85
Temperatura ambientală (variabilă) [°C]	-20...85
Protecție	IP 67; (conectat cu conectorul dedicat)

Date mecanice

Greutate [g]	132,83								
Dimensiuni [mm]	24 x 24 x 54								
Materiale	PA								
Numarul de porturi splitter box	2								
Adecvat portcablu	da								
Adecvat portcablu	<table> <tr> <td>Rază de îndoire la aplicații flexibile</td><td>min. 10 x diametrul cablului</td></tr> <tr> <td>Viteză lucru</td><td>max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Ciclii îndoire</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Deformare la torsiune</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²	Ciclii îndoire	> 5 Mio.	Deformare la torsiune	± 180 °/m
Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului								
Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²								
Ciclii îndoire	> 5 Mio.								
Deformare la torsiune	± 180 °/m								

**Cablu de conexiune in Y**

YDOGS030PLS0002H03

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică - 1-2-3Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)**Conectare electrică - 4-5-6**Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x conector DEUTSCH, drept; Contacte: nichelată; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

**Racord**

1	BN
2	BK
3	RD
4	RD
5	BK
6	BN

BK = Culorile conecticii :
BN = negru
RD = maro
 roșu