


## Cablu de conexiune in Y

YDOGS030PLS0005H03



## Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; Adecvat portcablu

Fără silicon

da

## Date electrice

Tensiune de lucru [V]

8...32 DC

Clasa de protecție

III

Curent total Max. [A]

4

## Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-40...85

Temperatura ambientala (variabila) [°C]

-20...85

Protectie

IP 67; (conectat cu conectorul dedicat)

## Date mecanice

Greutate [g]

277,799

Dimensiuni [mm]

24 x 24 x 54

Materiale

PA

Numarul de porturi splitter box

2

Adecvat portcablu

da

Adecvat portcablu

Rază de îndoire la aplicații flexibile

min. 10 x diametrul cablului

Viteză lucru

max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s<sup>2</sup>

Ciclii îndoire

&gt; 5 Mio.

Deformare la torsiune

± 180 °/m

**Cablu de conexiune in Y**

YDOGS030PLS0005H03

**Observații**

Unitate de ambalare

1 buc.

**Conectare electrică - 1-2-3**Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm<sup>2</sup> (28 x Ø 0,15 mm )**Conectare electrică - 4-5-6**Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm<sup>2</sup> (28 x Ø 0,15 mm )**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x conector DEUTSCH, drept; Contacte: nichelată; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

**Racord**

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | BK |
| 3 | RD |
| 4 | RD |
| 5 | BK |
| 6 | BN |

BK =  
BN =  
RD =

Culorile conecticii :  
negru  
maro  
roșu