


Cablu de conexiune in Y

YDOGS040PLS0002H02



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; Adecvat portcablu

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

8...32 DC

Clasa de protecție

III

Curent total Max. [A]

4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-40...85

Temperatura ambientală (variabilă) [°C]

-20...85

Protecție

IP 67; (conectat cu conectorul dedicat)

Date mecanice

Greutate [g]

154,2

Dimensiuni [mm]

24 x 24 x 54

Materiale

PA

Numarul de porturi splitter box

2

Adecvat portcablu

da

Adecvat portcablu

Rază de îndoire la aplicații flexibile

min. 10 x diametrul cablului

Viteză lucru

max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²

Ciclii îndoire

> 5 Mio.

Deformare la torsiune

± 180 °/m

E12553



Cablu de conexiune in Y

YDOGS040PLS0002H02

Observații

Unitate de ambalare

2 buc.

Conectare electrică


Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x conector DEUTSCH, drept; Contacte: nichelată



Racord



BK =

BN =

Culorile conecticii :

negru

maro