




Cablu de conectare

VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

12...24 DC

Clasa de protecție

III

Curent total Max. [A]

4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-40...85

Temperatura ambientală (variabilă) [°C]

-30...70

Protecție

IP 67; (conectat cu conectorul dedicat)

Date mecanice

Greutate [g]

81,9

Material turnat

PA

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E12555



Cablu de conectare

VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS

Conectare electrică

Cablu: 0,5 m, PUR, Fara Halogen, violet, Ø 6,4 mm; rasucit; 2 x 0,50 mm² (2 x 0,50 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 2 x conector DEUTSCH, drept; Corp turnat: PA; Contacte: nichelată



Racord

