


E12566



Cablu de conectare cu conector AMP

ADOGX060--A005E06



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	12...24 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...100
Temperatura ambientală (variabila)	[°C]	-40...100
Protectie		IP 67; (conectat cu conectorul dedicat)
Date mecanice		
Greutate	[g]	576,5
Materiale		PBT
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E12566



Cablu de conectare cu conector AMP


ADOGX060--A005E06

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Racord



BN = maro
RD = roșu
WH = alb

Culorile conecticii :

Conector: 1 x conector AMP, drept; Contacte: nichelată