



Cablu vrac

CABLE/50m/MPPE/4x0,34/GREY



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen
Fără silicon		da
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...100
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	0...100
Date mecanice		
Greutate	[g]	1477,5
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 50 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		