


E12582



Priză AMP conectabilă

SDOGV060--AFKCR



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	12...24 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...100
Temperatura ambientală (variabila)	[°C]	-40...100
Protectie		IP 67; (conectat cu conectorul dedicat)
Date mecanice		
Greutate	[g]	14
Dimensiuni	[mm]	29,8 x 26,4 x 31,5
Materiale		carcasa mufa mama: PBT; Contacte: cositorit
Accesorii		
Articole livrate		surub de acoperire: 6
		Etan#are ro#i individuale: 2 x 0,5 mm²
		Etan#are ro#i individuale: 4 x 2,5 mm²
		Contacte cu crimpare: 6
Conectare electrică		
terminale: 2 x 0,5 mm²		

E12582




Priză AMP conectabilă

SDOGV060--AFKCR

4 x 2,5 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Racord



Conector: 1 x conector AMP, drept; Contacte: cositorit