


Conector demontabil mama

SDOGS060--AFKCR



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

8...32 DC

Clasa de protecție

III

Curent total Max. [A]

4; (...40 °C)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-40...80

Temperatura ambientala (variabila) [°C]

-20...80

Protectie

IP 67; (conectat cu conectorul dedicat)

Date mecanice

Greutate [g]

15,1

Materiale

alama nichelată; PA

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Conector demontabil mama

SDOGS060--AFKCR

Conectare electrică

6 x 0,5 mm²

Conector: 1 x conector DEUTSCH (DT-06-6S-CE02)



Racord

