


## Set de montare pentru valve manuale si valve de tip bila

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F12/M10



|                            |                                                                        |          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Aplicatie                  |                                                                        |          |
| Execuție                   | pentru forme constructive IND, INE                                     |          |
| Condițiile mediului        |                                                                        |          |
| Temperatură de ambianță    | [°C]                                                                   | -30...80 |
| Date mecanice              |                                                                        |          |
| Greutate                   | [g]                                                                    | 592,5    |
| Diametru flansa superioara | [mm]                                                                   | 125      |
| Flansa superioara tip ISO  |                                                                        | F12      |
| Extensia arborelui         |                                                                        | M10      |
| Materiale                  | Placă de montaj: Material plastic; Par#i metalice: inox (1.4301 / 304) |          |
| Observații                 |                                                                        |          |
| Unitate de ambalare        | 1 buc.                                                                 |          |