


MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F14/M10



Execuție

pentru forme constructive IND, INE

Temperatură de ambianță

[°C]

-30...80

Greutate

[q]

719

Diametru flansa superioara

[mm]

140

Flansa superioara tip ISO

F14

Extensia arborelui

M10

Materiale

Placă de montaj: Material plastic; Par#i metalice: inox (1.4301 / 304)

Unitate de ambalare

1 buc.