


MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F16/M10



Execuție

pentru forme constructive IND, INE

Temperatură de ambianță

[°C]

-30...80

Greutate

[g]

716

Diametru flansa superioara

[mm]

165

Flansa superioara tip ISO

F16

Extensia arborelui

M10

Materiale

Placă de montaj: Material plastic; Par#i metalice: inox (1.4301 / 304)

Unitate de ambalare

1 buc.