


Cabluri de conectare cu mufa

Fuse/IO-Link/Cable/2m



Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 50 AC/DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...90

Date mecanice

Greutate

[g]

62,1

Materiale

alama nichelată; Capsula: TPU

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

E12614



Cabluri de conectare cu mufa

Fuse/IO-Link/Cable/2m

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²

Conectare electrică

Racord

