


E12647



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAX050MSS0005H05



Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Execuție		Cablu de alimentare, codificat L
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	63 DC
Curent total Max.	[A]	16
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...90
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	1111,6
Dimensiuni	[mm]	39 x 16 x 38,1
Materiale		PP
Material turnat		TPE
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E12647



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAX050MSS0005H05

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, negru, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: L; Corp turnat: TPE; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY