


E12652



Cablu de conectare

VDOGX050MSS00,5H05STGH005MSS



Aplicatie	
Caracteristici speciale	contacte aurite
Execuție	Cablu de alimentare, codificat L
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	64 DC
Curent total Max. [A]	16
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-40...90
Protectie	IP 67
Date mecanice	
Greutate [g]	139,8
Materiale	PP
Material turnat	TPE
Material piuliță	alama, nichelată
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.



Cablu de conectare

VDOGX050MSS00,5H05STGH005MSS

Conectare electrică

Cablu: 0,5 m, PUR, negru, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: L; Corp turnat: TPE; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit



Conectare electrică - 2

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: L; Corp turnat: TPE; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit

