


E12656



Cablu de conectare

VDOGX050MSS0010H05STGH005MSS



Aplicatie

Caracteristici speciale

contacte aurite

Execuție

Cablu de alimentare, codificat L

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

64 DC

Curent total Max.

[A]

16

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...90

Protectie

IP 67

Date mecanice

Greutate

[g]

2165,2

Materiale

PP

Material turnat

TPE

Material piuliță

alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Cablu de conectare

VDOGX050MSS0010H05STGH005MSS

Conectare electrică

Cablu: 10,0 m, PUR, negru, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: L; Corp turnat: TPE; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit



Conectare electrică - 2

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: L; Corp turnat: TPE; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit

