


E12658



Cablu de conectare

VDOAX050MSS0,25H05STGH005MSS



Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Execuție		Cablu de alimentare, codificat L
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	64 DC
Curent total Max.	[A]	16
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...90
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	104,2
Materiale		PP
Material turnat		TPE
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Cablu de conectare

VDOAX050MSS0,25H05STGH005MSS

Conectare electrică

Cablu: 0,25 m, PUR, negru, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: L; Corp turnat: TPE; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit



Conectare electrică - 2

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: L; Corp turnat: TPE; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit

