


E12672



Conector demontabil mama

SDOGX050ZDSFKPG



Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Execuție		codificat L
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 63 DC
Curent total Max.	[A]	16
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	53,2
Dimensiuni	[mm]	20 x 20 x 58
Materiale		PA
Material turnat		PA
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

**Conector demontabil mama**

SDOGX050ZDSFKPG

Conectare electricăterminale cu surub: 1,5...2,5 mm²; Invelis cablu: Ø 8...13 mm; max. 1,5 cu metal la capat de fir**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M12, drept; codificare: L; Corp turnat: PA; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit

**Racord**