


Mufa tata demontabila

SSTGX050ZDSFKPG



Aplicatie

Caracteristici speciale

contacte aurite

Execuție

codificat L

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 63 DC

Curent total Max.

[A]

16

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...85

Protectie

IP 67

Date mecanice

Greutate

[g]

43,05

Dimensiuni

[mm]

Ø 25 / L = 76

Materiale

PA

Material turnat

PA

Material piuliță

Zinc turnat sub presiune, nichelată

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.



Mufa tata demontabila

SSTGX050ZDSFKPG

Conectare electrică

terminale cu surub: 1,5...2,5 mm²; Invelis cablu: Ø 8...13 mm

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: L; Corp turnat: PA; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit



Racord

