

Cablu de conexiune in Y

YDOGS060--S0002H03DOGH030MSS



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; Adecvat portcablu

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

8...32 DC

Clasa de protecție

III

Curent total Max.

[A]

4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...80

Temperatura ambientală
(variabilă)

[°C]

-20...80

Protecție

IP 67; (conectat cu conectorul dedicat)

Date mecanice

Greutate

[g]

226,3

Materiale

PA; Conector mama: TPU portocaliu; Etanșare: FKM

Material piuliță

alama, nichelată

Numarul de porturi splitter
box

2

Adecvat portcablu

da

Adecvat portcablu

Rază de îndoire la aplicații flexibile

min. 10 x diametrul cablului

Viteză lucru

max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală
și accelerație max. de 5 m/s²

Ciclii îndoire

> 5 Mio.

Deformare la torsiune

± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.




Cablu de conexiune in Y

YDOGS060--S0002H03DOGH030MSS

Conectare electrică - conector DEUTSCH C

Racord



Conector: 1 x conector DEUTSCH, drept



Conectare electrică - Conector mama A

Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conector: 2 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm





Cablu de conexiune in Y

YDOGS060--S0002H03DOGH030MSS

Conectare electrică - Conector mama B

Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conector: 2 x M12, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

