


E12723



Cablu de conexiune in Y

Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 25 AC / < 60 DC
Clasa de protectie		III
Curent total Max.	[A]	2
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protectie		IP 65; IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	52
Material turnat		TPU
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune, nichelată
Material de etansare		FKM
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Cablu de conexiune in Y


Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG

Conectare electrică


Cablu: 0,3 m, PUR, Fara Halogen, portocaliu, Ø 4,0 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama C

Racord



Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Etanșare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Conectare electrică - mufa A (2)

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm





Cablu de conexiune in Y

Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG

Conectare electrică - mufa B (1)

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit;
Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm

