


Discul #intă pentru actuatoarele de supapă

PUCK 65MM BASIC



Aplicatie

Execuție

pentru interfețe mecanice la acționări pneumatice sau valve
cu operare manuală VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Date mecanice

Greutate	[g]	79,8
Diametrul pucului tinta	[mm]	65,6
Spatiul gaurii	[mm]	80
Înălțimea arborelui a unitatii valvei	[mm]	30
Materiale	Came de comutare: PA 6 negru; Par#i metalice: Oțel inox; indicator de pozitie: PA 6 galben	
Moment de strângere	[Nm]	2,5...3

Accesorii

Articole livrate

#urub cu cap semirotund: 1 x M6 x 25, Oțel inox EN ISO 7380-2:2011

E12724



Discul #intă pentru actuatoarele de supapă

PUCK 65MM BASIC

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.