




Conector demontabil mama

ecomatPanel/Connection Set



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	8...32 DC
Clasa de protecție		III
Curent total Max.	[A]	4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...80
Protecție		IP 20; (fără rezistor)

Date mecanice

Greutate	[g]	10
Dimensiuni	[mm]	15,3 x 23,2 x 24,2
Materiale		Capsula: PBT-GF20
Material turnat		PBT

Accesorii

Articole livrate		rezistor de 120 Ohm
		Contacte cu crimpare
		tub protecție


Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

5 x 0,5...0,75 mm²

Conector: AMP MQS, drept; Corp turnat: PBT; Contacte: cositorit



E12737



Conector demontabil mama

ecomatPanel/Connection Set

Racord

