




Manson de fixare cu opritor de capat

FIXING/M8/NT/FE/COATED/END ST



Aplicatie

Caracteristici speciale

anti-stropi

Execuție

cu fixare

Date mecanice

Greutate

[g]

28,25

Instrucțiuni montare

Aliniaza fata sensitiva a senzorului la dreapta (vezi desenul la scara)

Dimensiuni

[mm]

M12 x 1 / L = 28

Desemnarea firului

M12 x 1

Diametru interior

[mm]

8

Materiale

oțel galvanizat; anti-stropi; piulite de blocare: oțel galvanizat; anti-stropi

Moment de strângere

[Nm]

5; (piulite de blocare: 10)

Accesorii

Articole livrate

Piulițe: 2

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

diagrame si grafice

Montaj

