




Conector demontabil mama

SDOGB050ZDSFKPG



Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; contacte aurite	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 400 AC/DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max.	[A]	9
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	48,808
Material turnat		PA; PUR
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune, nichelată
Material de etansare		NBR
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	

E12774



Conector demontabil mama

SDOGB050ZDSFKPG

Conectare electrică

terminale cu surub: ...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 7...13 mm; AWG 16

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x 7/8", drept; Corp turnat: PA; PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Etanșare: NBR; Contacte: aurit



Racord

